

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940905 1000
GTIN	4062406071318
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Užitná výška	845 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Polohování rukojeti	nahoře
Hmotnost	98 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	2000 mm
Šířka v G	80
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21