

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940907 800
GTIN	4062406071363
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	800 mm
Šířka v G	80
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahoře

Hmotnost	87 kg
Šířka	2000 mm
Užitná výška	645 mm
Hloubka	500 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 750/800 mm	940515 750/800
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40