

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940905 2000
GTIN	4062406071349
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1845 mm
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Šířka	2000 mm

Polohování rukojeti	uprostřed
Šířka v G	80
Výška	2000 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka	500 mm
Hmotnost	155 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm	940515 2000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40