

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940905 900
GTIN	4062406071301
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).  
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Šířka v G	80
Šířka	2000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Hmotnost	92 kg
Hloubka	500 mm
ComfortClose	ne

Konstrukce skříně	Základní skříň
Užitná výška	745 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	900 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 900 mm	940515 900
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40