

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940907 750
GTIN	4062406071356
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka	2000 mm
ComfortClose	ne
Výška	750 mm
Hmotnost	83 kg
Šířka v G	80
Polohování rukojeti	nahore
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	20
Užitná výška	595 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 750/800 mm	940515 750/800
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40