

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940907 2000
GTIN	4062406071417
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	155 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	uprostřed
ComfortClose	ne
Šířka	2000 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka v G	80
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm	940515 2000
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40