

Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě, bez povlaku, Typ: 1-6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Válcované, normální úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra.

Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami).

Cenově příznivá verze.

Technický popis

Počet vrtáků	51
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Rozsah vrtání	1 - 6 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2 mm	114000 2

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Prázdná kazeta na spirálové vrtáky DIN 338 Typ 1-6	115475 1-6