

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň, hloubka 28G, 4 samonosné výsuvy, Výška: 1000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942004 1000
GTIN	4062406071684
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříň v 30×28G.

Vertikální skříňe jsou osazené **samonosnými výsuvy**, které jsou vybavené **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Rámy výsuvů jsou děrované s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**. Zavíratelné pomocí 2složkového madla Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy je možno opatřit policovými vanami č. 942010, děrovanými stěnami č. 942015, nosiči náradí č. 970130.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, vertikální výsuvy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Při vertikální šířce výsuvu 330 mm lze namontovat dva nosiče vedle sebe.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikální výsuv nosnost: 175 kg

Výška: 1000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 30
Hloubka v G: 28
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky: 160 mm

Technický popis

Užitná hloubka vertikálního výsuvu	627 mm
Vertikální výsuv užitná šířka	153 mm
Hmotnost	181 kg
Šířka	750 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	160 mm
Vertikální výsuv nosnost	175 kg
Hloubka	700 mm
Výška	1000 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	680 mm
Hloubka v G	28
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	700 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	37 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň