

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň, hloubka 28G, 4 samonosné výsuvy, Výška: 2000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942004 2000
GTIN	4062406071691
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříň v 30×28G.

Vertikální skříňe jsou osazené **samonosnými výsuvy**, které jsou vybavené **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Rámy výsuvů jsou děrované s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**. Zavíratelné pomocí 2složkového madla Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy je možno opatřit policovými vanami č. 942010, děrovanými stěnami č. 942015, nosiči náradí č. 970130.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, vertikální výsuvy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Při vertikální šířce výsuvu 330 mm lze namontovat dva nosiče vedle sebe.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikální výsuv nosnost: 175 kg

Výška: 2000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 30

Hloubka v G: 28

Šířka vertikálního výsuvu zásuvky: 160 mm

Technický popis

Užitná hloubka vertikálního výsuvu	627 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost	252 kg
Vertikální výsuv užitná šířka	153 mm
Hloubka	700 mm
Vertikální výsuv nosnost	175 kg
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	160 mm
Výška	2000 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	1680 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	28
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	700 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	37 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň