

Garant**INFO Point s 24palcovým monitorem, Typ: S/DE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).

INFO Point disponuje robustním pláštěm z ocelového plechu. Na přední straně se nachází výklopná přihrádka pro uložení klávesnice a počítačové myši. Pod přihrádkou lze za uzamykatelnými dvířky uložit klienty PC nebo Linuxu v korpusu. Přihrádku a dvířka lze uzamknout cylindrickými zámky DOM. Potřebné větrání přístrojů, které se nacházejí v korpusu, zajišťuje rastr děrované stěny na zadní straně s děrováním $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků Easyfix.

S pevně vestavěným monitorem 24 palců.

Osazení:

Počet polic ve skříni na počítač: 1

Lakování:

Korpus antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Užitná výška skříně na počítač	740 mm
Hloubka odkládací tabule	300 mm
Užitná hloubka skříně na počítač	190 mm
Výška	1440 mm
Hmotnost	63 kg
Užitná šířka skříně na počítač	540 mm
Pracovní výška odkládací tabule	930 mm
Hloubka půdorysné plochy	550 mm
Šířka půdorysné plochy	616 mm
Šířka odkládací tabule	600 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Hloubka výklopné uzavřené přihrádky	150 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	INFO Point