

Garant GRIDLINE

Skříň pro vysoké zatížení s Křídlová dvířka s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942323 2000
GTIN	4062406072513
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x28G.

Zesílené boční stěny pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka v G	28

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	153 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	40
Počet polic	5
ComfortClose	ne
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942610 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 2000 mm	940511 2000
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000