

Garant GRIDLINE

**Skříň pro vysoké zatížení s Celoplechová křídlová dvířka, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942321 1000
GTIN	4062406072483
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G.

**Zesílené boční stěny** pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Hloubka	700 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Výška	1000 mm
Šířka v G	40
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	80 kg
Polohování rukojeti	nahore
Užitná výška	845 mm
Počet polic	2
Hloubka v G	28
Šířka	1000 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení

## Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Madlo Typ 1	958490 1
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942610 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Mobilní jednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku pláště v G 28	958480 28

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky  
pro výšku skříně 900/1000 mm

---

940501 900/1000