

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Posuvná dvířka s průzorem, Výška: 1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	942767 1000
GTIN	4062406072742
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem.

Neosazená skříň v 80×28G. Vhodné zásuvky: 36×20G (je třeba objednat zvlášť).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka v G	80
Hloubka v G	28
Polohování rukojeti	nahore

Technický list

Šířka	2000 mm
Užitná výška	863 mm
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	138 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/942767-1000>