

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Posuvná dvířka s průzorem,  
Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942767 2000
GTIN	4062406072759
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 80×28G. Vhodné zásuvky: 36×20G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

**Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Polohování rukojeti	uprostřed
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Výška	2000 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka v G	80
Užitná výška	1863 mm
Hmotnost	225 kg
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka	2000 mm
ComfortClose	ne
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm	940515 2000
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	942583 150
Police s nosníky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942530 40