

Garant**Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949012 3
GTIN	4062406073060
Třída artiklu	91G

Popis**Provedení:**

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Vnitřní vybavení vždy s 1 policí (nosnost 40 kg).

Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1850 mm
Norma	DIN 4547

Jmenovka	ano
Pro visací zámek	ano
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Počet tyčí na šaty	1
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Větrací drážky na dveřích	ne
Užitná výška každého odkládacího prostoru	370 mm
Šikmá stříška	ne
Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Vhodné pro integrální helmu	ano
Šířka	1200 mm
Hloubka	520 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1188 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Možnost odstínů na přání	ano
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Hmotnost	102 kg
Počet pevných polic	1
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Počet oddílů	3
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Clona podstavce vpředu Typ 1200	958737 1200
Přesný cylindrický zámeček nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45
Přesný cylindrický zámeček bez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45
Přesný cylindrický zámeček s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Zámeček s otočnou závorou Typ R	914190 R
Clona podstavce postranní Typ 520	958738 520
Přesný cylindrický zámeček nástrčnou vložkou, shodné klíče Ø pouzdra 45 mm	085812 45