

Garant**Šatní skříň s otočným zámkem, Počet oddílů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949015 4
GTIN	4062406073091
Třída artiklu	91G

Popis**Provedení:**

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky). Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Možnost odstínů na přání	ano

Norma	DIN 4547
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Hmotnost	68 kg
Vhodné pro integrální helmu	ano
Počet oddílů	4
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Šikmá stříška	ne
Větrací drážky na dveřích	ne
Jmenovka	ano
Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Hloubka	520 mm
Šířka	800 mm
Počet tyčí na šaty	1
Užitná výška každého oddílu	780 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Výška	1850 mm
Pro visací zámek	ano
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatní skříň