

Garant**Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949015 6
GTIN	4062406073107
Třída artiklu	91G

Popis**Provedení:**

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky). Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Jmenovka	ano
Hmotnost	102 kg

Norma	DIN 4547
Možnost odstínů na přání	ano
Počet oddílů	6
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Hloubka	520 mm
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Větrací drážky na dveřích	ne
Výška	1850 mm
Šířka	1200 mm
Užitná výška každého oddílu	780 mm
Pro visací zámek	ano
Vhodné pro integrální helmu	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet tyčí na šaty	1
Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Šikmá stříška	ne
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, shodné klíče
Ø pouzdra 45 mm

085812 45

Zámek s otočnou závorou Typ R	914190 R
Přesný cylindrický zámek bez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45
Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45
Clona podstavce postranní Typ 520	958738 520
Clona podstavce vpředu Typ 1200	958737 1200
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40