

**Garant****Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949018 8
GTIN	4062406073138
Třída artiklu	91G

**Popis****Provedení:**

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Norma	DIN 4547
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Provedení podstavce	Hliníkové nožky

Výška	1850 mm
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Šířka	800 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Jmenovka	ano
Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Užitná výška každého oddílu	370 mm
Hloubka	520 mm
Šikmá stříška	ne
Počet oddílů	8
Hmotnost	76 kg
Pro visací zámek	ano
Možnost odstínů na přání	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s přihrádkami

## Příslušenství

Zámek s otočnou závorou Typ R	914190 R
Přesný cylindrický zámecký nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45
Přesný cylindrický zámecký nástrčnou vložkou, shodné klíče Ø pouzdra 45 mm	085812 45
Přesný cylindrický zámecký s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40

Clona podstavce vpředu Typ 800	958737 800
Přesný cylindrický zámekbez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45
Clona podstavce postranní Typ 520	958738 520