

**Garant****Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949018 12
GTIN	4062406073145
Třída artiklu	91G

**Popis****Provedení:**

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	114 kg
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Možnost odstínů na přání	ano

Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Výška	1850 mm
Pro visací zámek	ano
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Počet oddílů	12
Hloubka	520 mm
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Užitná výška každého oddílu	370 mm
Šířka	1200 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Jmenovka	ano
Norma	DIN 4547
Šikmá stříška	ne
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s přihrádkami

## Příslušenství

Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, shodné klíče Ø pouzdra 45 mm	085812 45
Clona podstavce vpředu Typ 1200	958737 1200
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45

Zámek s otočnou závorou Typ R	914190 R
Clona podstavce postranní Typ 520	958738 520
Přesný cylindrický zámekbez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45