

**Garant****Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949051 2
GTIN	4062406073176
Třída artiklu	91G

**Popis****Provedení:**

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má **zkosenou stříšku**, plastové kluzáky ve spodní části a **snímatelný kryt podstavce** na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

**Norma:**

**DIN 4547**

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

- **Dodávka skříní kompletně smontovaná.**
- **Visací zámek pro uzávěr na otočnou zástrčku viz katalog svazek 2 Ruční nářadí a měřicí technika č. 085822–085890, a také visací zámek DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 vel. 45.**
- **Vhodné pro zamykací zařízení.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Výška vzadu	2000 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	420 - 480 mm
Pro visací zámek	ano
Užitná hloubka každého odkládacího prostoru	250 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1240 mm
Užitná šířka každého oddílu na šaty	240 mm
Hloubka polic	250 mm
Užitná šířka každého odkládacího prostoru (na integrální helmu)	240 - 280 mm
Šikmá stříška	ano
Hmotnost	49,8 kg
Větrací drážky na zadní stěně	ne
Jmenovka	ano
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Výška vpředu	1850 mm
Šířka	600 mm
Police šířka	295 mm
Norma	DIN 4547
Užitná hloubka každého oddílu na šaty	475 mm
Provedení podstavce	Podstavec s clonou podstavce
Větrací drážky na dveřích	ne
Odnímatelný kryt podstavce	ano
Počet oddílů	2
Počet tyčí na šaty	1
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Možnost odstínů na práni	ano
Hloubka	500 mm

Počet pevně odsazených polic	1
Vhodné pro integrální helmu	ano
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatní skříň

## Příslušenství

Zámek s otočnou závorou Typ R	914190 R
Přesný cylindrický zámeck nástrčnou vložkou, shodné klíče Ø pouzdra 45 mm	085812 45
Přesný cylindrický zámeck bez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45
Přesný cylindrický zámeck nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45
Přesný cylindrický zámeck s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40