

Garant**Šatní skříň s otočným zámekem, Počet oddílů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949051 3
GTIN	4062406073183
Třída artiklu	91G

Popis**Provedení:**

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má **zkosenou stříšku**, plastové kluzáky ve spodní části a **snímatelný kryt podstavce** na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Dodávka skříní kompletně smontovaná.**
- **Visací zámek pro uzávěr na otočnou zástrčku viz katalog svazek 2 Ruční náradí a měřicí technika č. 085822–085890, a také visací zámek DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 vel. 45.**
- **Vhodné pro zamykací zařízení.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška každého oddílu na šaty	1240 mm
Užitná šířka každého odkládacího prostoru (na integrální helmu)	240 - 280 mm
Odnímatelný kryt podstavce	ano
Výška vpředu	1850 mm
Počet pevně odsazených polic	1
Provedení zámku	Zámek s otočnou závorou
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ne
Užitná šířka každého oddílu na šaty	240 mm
Hloubka	500 mm
Počet oddílů	3
Větrací drážky na dveřích	ne
Šířka	900 mm
Provedení podstavce	Podstavec s clonou podstavce
Výška vzadu	2000 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	420 - 480 mm
Možnost odstínů na přání	ano
Police šířka	295 mm
Užitná hloubka každého odkládacího prostoru	250 mm
Norma	DIN 4547
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Vhodné pro integrální helmu	ano
Užitná hloubka každého oddílu na šaty	475 mm
Jmenovka	ano
Hmotnost	69,3 kg
Hloubka polic	250 mm
Počet tyčí na šaty	1

Šikmá stříška	ano
Pro visací zámek	ano
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Přesný cylindrický zámek bez zásuvné vložky Ø pouzdra 45 mm	085816 45
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, shodné klíče Ø pouzdra 45 mm	085812 45
Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, různé klíče Ø pouzdra 45 mm	085814 45
Zámek s otočnou závorou Typ R	914190 R