

**Garant****Regálová skříň s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944003 1000
GTIN	4062406073381
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená regálová skříň v 30×11G.

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Osazení:**

Počet skladových boxů: 12 × č. 963321 vel. SB6; 12 × č. 963321 vel. SB5; 12 × č. 963321 vel. SB4

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

· **Jednotlivé skladové boxy viz č. 963321.**

· **Jednotlivé police viz č. 944061, 944065.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška	845 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Hmotnost	47 kg
Šířka	750 mm
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet polic	4
Hloubka	275 mm
Hloubka v G	11
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

## Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Stupňovitá police pro regálové skříně s policemi, hloubka 11G pro šířku skříně v G 30	944065 30
Police do regálových skříní, hloubka 11 G pro šířku skříně v G 30	944061 30