


Garant**Regálová skříň s křídlovými dvířky s průzorem, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944005 1000
GTIN	4062406073398
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Osazená regálová skříň v 30×11G.

Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Osazení:

Počet skladových boxů: 12 × č. 963321 vel. SB6; 12 × č. 963321 vel. SB5; 12 × č. 963321 vel. SB4

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

· **Jednotlivé skladové boxy viz č. 963321.**

· **Jednotlivé police viz č. 944061, 944065.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	1000 mm
Počet polic	4
Šířka	750 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Hmotnost	47 kg
Hloubka	275 mm
Užitná výška	845 mm
Hloubka v G	11
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Stupňovitá police pro regálové skříně s policemi, hloubka 11G pro šířku skříně v G 30	944065 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police do regálových skříní, hloubka 11 G pro šířku skříně v G 30	944061 30