

**Garant****Zásobníková skříň s křídlovými dvířky s průzorem, Počet průhledných boxů: 69****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944113 69
GTIN	4062406073466
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená zásobníková skříň v 30×11G.

**Průhledné boxy** z transparentního **plastu ABS** pro bezprašné uložení. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.

Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná 2 složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s **cyklindrickým zámekem**.

**Osazení:**

Počet průhledných boxů (š×h×v): 27 ks 50×42×46 mm; 12 ks 80×63×70 mm; 10 ks 100×97×109 mm; 20 ks 128×128×133 mm

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně průhledných boxů.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka	275 mm
Výška	2000 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost	72 kg
Hloubka v G	11
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníková skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------