


Garant GRIDLINE

Systémová regálová skříň s celoplechovými křídlovými dveřmi osazená skladovými boxy, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944221 2000
GTIN	4062406073503
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená regálová skříň v 40×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. S 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Celoplechové křídlové dveře s přídržnými tabulemi pro upevnění průhledných skladových boxů a háků a držáků Easyfix. Osazeno policemi a průhlednými skladovými boxy.

6 ks polic s **nosností 65 kg.**

3 ks polic s nosností **100 kg .**

Osazení:

Počet skladových boxů: 36 × č. 963321 vel. SB6; 51 × č. 963321 vel. SB5; 18 × č. 963321 vel. SB4; 16 × č. 963321 vel. SB3Z

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Nosnost dvířek: 8 kg.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1845 mm
Hmotnost	151 kg
Výška	2000 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet polic	9
Hloubka	500 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11