

 GRIDLINE**Skříň na systémové kufry GridLine, Výška v mm / počet polic: 2000/6****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Skříň na ochranu před neoprávněným přístupem a skladování systémových kufrů č. 693330. Police s vodicími lištami a dorazovou lištou vzadu. Uchycení polic v rastru 25 mm. Otočná dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná madlem 2K-Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka nezahrnuje systémový kufr.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Székényház belső teherbírása: 1000 kg

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100 kg

Výška: 2000 mm

Šířka: 500 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 20
Hloubka v G: 20
Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka	500 mm
Hmotnost	81 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	1845 mm
Šířka v G	20
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Počet polic	6
Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Příslušenství

Přídavná police pro skříň na systémové kufříky pro šířku skříně v G 20 mm

944249 20