

Garant GRIDLINE

**Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1250/DEmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s **FI pojistkovou skříní** a **ventilátorem**.

Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m<sup>3</sup> / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a **měřicím protokolem**. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Německá verze zásuvky.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	95 kg
Hloubka	500 mm
Šířka	1000 mm
Užitná výška	1095 mm

Počet zapojovacích míst	24
Výška	1250 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	400 V
Vypínač	ano
Počet zásuvek typ F	24
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň na nabíjení akumulátorů

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------