

Garant GRIDLINE

Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s **FI pojistkovou skříní** a **ventilátorem**. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m³ / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a **měřicím protokolem**. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Německá verze zásuvky.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	1000 mm
Hmotnost	88 kg
Užitná výška	845 mm

Hloubka	500 mm
Výška	1000 mm
Počet zapojovacích míst	24
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	400 V
Vstup typu zástrčky	F
Počet zásuvek typ F	24
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň na nabíjení akumulátorů

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------