

Garant GRIDLINE

Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 2000/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s **FI pojistkovou skříní** a **ventilátorem**. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m³ / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a **měřicím protokolem**. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta. Navíc 2 police č. 940550 vel. 40 a 1 zásuvka č. 940642 vel. 125.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Německá verze zásuvky.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	1000 mm
-------	---------

Hloubka	500 mm
Hmotnost	120 kg
Počet zapojovacích míst	24
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	400 V
Počet zásuvek typ F	24
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň na nabíjení akumulátorů

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříň s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40