

Garant GRIDLINE

Počítačový terminál, Typ: DK**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948101 DK
GTIN	4062406073657
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na monitor TFT pro ploché obrazovky. Odkládací deska z bambusu. Skříň na počítač vybavená ventilátorem a nastavitelnou policí.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Podnož **vždy** antracitově šedá RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná hloubka skříně na monitor	230 mm
Hmotnost	73 kg
Užitná šířka skříně na monitor	690 mm
Užitná výška skříně na monitor	460 mm

Výška	1620 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Šířka	750 mm
Užitná výška podstavce	845 mm
Užitná šířka podstavce	700 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	K
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačový pult

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Posuvná úchytka pro šatní skříň bez zásuvné vložky	914221