

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště pojízdné, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948141 DE
GTIN	4062406073961
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků Easyfix. **Skříň na počítač s ventilátorem** a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu.

S pojízdnou jednotkou skládající se ze 2 pojízdných koleček a 2 elektrických vodivých koleček s brzdou \varnothing 125 mm a s madly.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Šířka v G	30
-----------	----

Šířka	750 mm
Výška	1170 mm
Hmotnost	69 kg
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce	700 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pocitacova pracovni stanice

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11