

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: CH**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948132 CH
GTIN	4062406074036
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků Easyfix. **Skříň na počítač s ventilátorem** a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	69 kg
Hloubka	500 mm
Šířka v G	30

Hloubka v G	20
Šířka	750 mm
Výška	1020 mm
Rozměr krytu tiskárny	236×290 mm
Užitná šířka podstavce	700 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	J
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------