

Garant GRIDLINE

### Počítačové pracoviště pojízdné, Typ: GB



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 948141 GB     |
| GTIN           | 4062406074005 |
| Třída artiklu  | 9GS           |

#### Popis

##### Provedení:

**Zásuvka na klávesnici** s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem  $\square 9 \times 9$  mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. **Skříň na počítač s ventilátorem** a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu. S pojízdnou jednotkou skládající se ze 2 pojízdných koleček a 2 elektrických vodivých koleček s brzdou  $\varnothing 125$  mm a s madly.

##### Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

##### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

#### Technický popis

|           |        |
|-----------|--------|
| Šířka     | 750 mm |
| Šířka v G | 30     |
| Hmotnost  | 69 kg  |

## Technický list

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hloubka                        | 500 mm                           |
| Hloubka v G                    | 20                               |
| Výška                          | 1170 mm                          |
| Užitná šířka podstavce         | 700 mm                           |
| Užitná výška podstavce         | 645 mm                           |
| Ochranná třída IP              | IP 41                            |
| Vstup typu zástrčky            | G                                |
| Jmenovité napětí               | 250 V                            |
| Vypínač                        | ano                              |
| Ø koleček                      | 125 mm                           |
| Tloušťka materiálu             | 0,9 mm                           |
| Úhel otevření dveří            | 250 stupeň                       |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm                           |
| Cylindrický zámek              | Modulární nástrčná vložka        |
| Volba barev                    | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Druh produktu                  | Pocitacova pracovni stanice      |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948141-GB>