

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště, Typ: CH**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948201 CH
GTIN	4062406074166
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	40
Hmotnost	97 kg
Hloubka	700 mm

Hloubka v G	28
Výška	1020 mm
Šířka	1000 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce vlevo	700 mm
Užitná šířka podstavce vpravo	223 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	J
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------