

Garant GRIDLINE

### Počítačové pracoviště, Typ: DE



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 948201 DE     |
| GTIN           | 4062406074159 |
| Třída artiklu  | 9GS           |

#### Popis

##### Provedení:

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlovými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

##### Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m, větrák jako ochrana před přehřátím.

##### Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

##### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

#### Technický popis

|       |         |
|-------|---------|
| Výška | 1020 mm |
|-------|---------|

## Technický list

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Šířka                         | 1000 mm                                                        |
| Hloubka v G                   | 28                                                             |
| Hmotnost                      | 97 kg                                                          |
| Hloubka                       | 700 mm                                                         |
| Šířka v G                     | 40                                                             |
| Užitná výška podstavce        | 645 mm                                                         |
| Užitná šířka podstavce vlevo  | 700 mm                                                         |
| Užitná šířka podstavce vpravo | 223 mm                                                         |
| Zdroj energie                 | Síťový provoz                                                  |
| Jmenovité napětí              | 250 V                                                          |
| Vypínač                       | ano                                                            |
| Vstup typu zástrčky           | F                                                              |
| Tloušťka materiálu            | 0,9 mm                                                         |
| Úhel otevření dveří           | 250 stupeň                                                     |
| Cylindrický zámek             | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                 | Počítačové pracoviště                                          |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948201-DE>