

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště pojízdné, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948211 DE
GTIN	4062406074210
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

S pojízdnou jednotkou skládající se ze 2 pojízdných koleček a 2 elektrických vodivých koleček s brzdou Ø 125 mm a s madly.

Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m, větrák jako ochrana před přehřátím.

Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Hloubka	700 mm
---------	--------

Šířka v G	40
Hmotnost	97 kg
Hloubka v G	28
Šířka	1000 mm
Výška	1170 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce vlevo	700 mm
Užitná šířka podstavce vpravo	223 mm
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pocitacova pracovni stanice

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------