

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště, Typ: FR**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948251 FR
GTIN	4062406074425
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

Se skladnou skříňí na monitor TFT pro ploché obrazovky, uzamykatelnou, s úložným prostorem pro kabely. Samo držící, plynule nastavitelné zvedací dveře s polykarbonátovým kotoučem.

Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná šířka skříně na monitor	690 mm
Hmotnost	120 kg

Užitná hloubka skříně na monitor	230 mm
Šířka v G	40
Výška	1620 mm
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Šířka	1000 mm
Užitná výška skříně na monitor	460 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce vpravo	223 mm
Užitná šířka podstavce vlevo	700 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	E
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Příslušenství

Posuvná úchytka pro šatní skříně bez zásuvné vložky	914221
---	--------