

Garant GRIDLINE

**Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: IT****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 948252 IT     |
| GTIN           | 4062406074531 |
| Třída artiklu  | 9GS           |

**Popis****Provedení:**

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

Se skladnou skříňí na monitor TFT pro ploché obrazovky, uzamykatelnou, s úložným prostorem pro kabely. Samo držící, plynule nastavitelné zvedací dveře s polykarbonátovým kotoučem.

**Lakování:**

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|             |        |
|-------------|--------|
| Hmotnost    | 120 kg |
| Hloubka v G | 28     |

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Užitná hloubka skříně na monitor | 230 mm                                                         |
| Užitná šířka skříně na monitor   | 690 mm                                                         |
| Výška                            | 1620 mm                                                        |
| Hloubka                          | 700 mm                                                         |
| Šířka                            | 1000 mm                                                        |
| Užitná výška skříně na monitor   | 460 mm                                                         |
| Šířka v G                        | 40                                                             |
| Rozměr krytu tiskárny            | 346×290 mm                                                     |
| Užitná šířka podstavce vpravo    | 223 mm                                                         |
| Užitná šířka podstavce vlevo     | 700 mm                                                         |
| Užitná výška podstavce           | 645 mm                                                         |
| Zdroj energie                    | Síťový provoz                                                  |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                                                          |
| Vstup typu zástrčky              | L                                                              |
| Vypínač                          | ano                                                            |
| Tloušťka materiálu               | 0,9 mm                                                         |
| Úhel otevření dveří              | 250 stupeň                                                     |
| Cylindrický zámek                | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                    | Počítačové pracoviště                                          |