

Garant GRIDLINE

Skříň pro vysoké zatížení s Křídlová dvířka s průzorem, Výška: 2000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942824 2000
GTIN	4062406075026
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).

Zesílené boční stěny pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28

Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

Hmotnost	119 kg
Hloubka	700 mm
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	28
Šířka	1000 mm
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení prázdná

Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Křídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 2000 mm	940511 2000
Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942610 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11