

Garant GRIDLINE

Skříň pro vysoké zatížení s Křídlová dvířka s průzorem, Výška: 1000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942824 1000
GTIN	4062406075019
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).

Zesílené boční stěny pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 1000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28

Užitná výška: 845 mm

Technický popis

Šířka v G	40
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Užitná výška	845 mm
Výška	1000 mm
Hmotnost	70 kg
Šířka	1000 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení prázdná

Příslušenství

Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942610 40
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Křídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11