

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: SET07****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC..0702..
ISO kód držáku	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18 mm
Upínací výška L_2	9 mm

Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Délka hlavy L ₁	22,5 mm
Délka hlavy L ₁	27,5 mm
Délka hlavy L ₁	40,5 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Druh produktu	vyvrtávací tyč