

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení: 32-050****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Třída artiklu	24T

Popis**Provedení:**

S utvářeči třísky po obvodu.

Vhodné pro :

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: TOHT 160408 EN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHT 160408 EN
Typ	BK8425
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	250 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	S
GG(G)	omezené použití	150 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		