

 KOMET**Vyměnitelné břitové destičky KOMET® P25M, P25M, Označení: 14-660****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Třída artiklu	24T

**Popis****Provedení:**

S utvářeči třísky po obvodu.

**Vhodné pro:**

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090204 EN
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	P25M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	120 m/min	M
mokrý max.	vhodný		