

 KOMET**Vyměnitelné břitové destičky KOMET® P25M, P25M, Označení: 32-050****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Třída artiklu	24T

Popis**Provedení:**

S utvářeči třísky po obvodu.

Vhodné pro:

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHT 160408 EN
Typ	P25M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N

Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	120 m/min	M
mokrý max.	vhodný		