


 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, K10, Označení: 14-660****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Třída artiklu	24T

**Popis****Provedení:**

S utvářeči třísky po obvodu.

**Vhodné pro :**

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Rohový rádius: 0,4 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: TOHX 090204 EN

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090204 EN
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	K10
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	150 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		