

Garant**Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 18XL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Třída artiklu	21Q

Popis**Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu S_{max} se vypočítá takto: $(D-d_1) / 2$.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P16

Nejmenší \varnothing otvoru D: 14 - 22 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 12 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 5 mm

Délka vyložení L_1 : 77,5 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 126,6 mm

Technický popis

Nejmenší \varnothing otvoru D	14 - 22 mm
Provedení stopky	válcová
Vnitřní \varnothing d_1	12 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Celková délka $L_{celk.}$	126,6 mm
Sada upínacích šroubů	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Maximální hloubka řezu S_{max}	5 mm
Délka vyložení L_1	77,5 mm

Stopka	DIN 6535 HA
Pro typ destiček	P16
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	75,5 mm
Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219818
---	--------