

Garant**Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27XL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Třída artiklu	21Q

Popis**Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu S_{max} se vypočítá takto: $(D-d_1) / 2$.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P26

Nejmenší \varnothing otvoru D: 22 - 37 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 15,5 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 10,75 mm

Délka vyložení L_1 : 25 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 180 mm

Technický popis

Sada upínacích šroubů	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	180 mm
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Vnitřní \varnothing d_1	15,5 mm
Nejmenší \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	10,75 mm
Provedení stopky	válcová
Délka vyložení L_1	25 mm

Stopka	DIN 6535 HA
Pro typ destiček	P26
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	21,5 mm
Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219819
---	--------