

**Garant****AN.U 120604, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215111 ST1400
----------------	---------------

GTIN	4045197702890
------	---------------

Třída artiklu	21A
---------------	-----

## Popis

### Provedení:

Velmi stabilní dvoustranná 4-břítá vyměnitelná destička. Optimální rovné dosednutí díky broušeným dosedacím plochám. Díky jedinečné geometrii vyměnitelných břitových destiček není břit vrtáním zeslabován.

### Údaje o použití:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (doporučení).

### Pozor:

Nehodí se pro frézování plných drážek!

### Upozornění:

Obvodové frézování: Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10 \text{ mm}$ .

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,15 mm

Typ: HB9520

## Technický popis

Typ	ST1400
-----	--------

Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB9520
Tolerance	K
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	AN.U 120604
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování