

Garant**AN.U 120604, Typ: INOX**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	215111 INOX
GTIN	4045197703101
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Velmi stabilní dvoustranná 4-břítá vyměnitelná destička. Optimální rovné dosednutí díky broušeným dosedacím plochám. Díky jedinečné geometrii vyměnitelných břitových destiček není břit vrtáním zeslabován.

Údaje o použití:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (doporučení).

Pozor:

Nehodí se pro frézování plných drážek!

Upozornění:

Obvodové frézování: Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10 \text{ mm}$.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,15 mm

Typ: HB9635

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
--------------------	---------

Typ	INOX
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB9635
Tolerance	K
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	AN.U 120604
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování