

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závít M × délka L1: M16X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301309 M16X25
GTIN	4045197706812
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Válcová konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	44 mm
Ø D ₂	29 mm
Závít M	M16×25
Užitná délka L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	17 mm
Vnější Ø D	29 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40